

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/8-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.5/8-18
GTIN	4062406042783
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 40,1 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	40,1 mm
Draaddiepte	82,55 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Aantal spaangroeven	4

Gangen per inch	18
Draadspoed	1,411 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.5/8-18 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap