

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/8-36****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130035 3/8-36 |
| GTIN | 4062406039189 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm
Totale lengte L: 100 mm
Schacht-Ø D_s: 10 mm
Schacht-vierkant □: 8 mm
Kerngat-Ø: 8,9 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Gangen per inch | 36 |
| Draadspeed | 0,706 mm |
| Schacht-Ø D _s | 10 mm |
| Draaddiepte | 28,59 mm |
| Schacht-vierkant □ | 8 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal spaangroeven | 3 |

| | |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L | 100 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 9,525 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Kerngat-Ø | 8,9 mm |
| Draadsoort | UNS |
| Draadafmeting | 3/8-36 UNS |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |