

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/8-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.5/8-20
GTIN	4062406042776
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Draaddiepte	82,55 mm
Draadspoed	1,27 mm
Kerngat-Ø	40,08 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Totale lengte L	200 mm
Gangen per inch	20
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.5/8-20 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap