

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 5/8-11

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 5/8-11
GTIN	4062406041809
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 11
 Schroefdraad-Ø: 15,88 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 12 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 13,53 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	11
Schacht-Ø D _s	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	2,309 mm
Kerngat-Ø	13,53 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	47,64 mm

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5/8-11 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap