

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1/2-13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1/2-13
GTIN	4062406041649
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 13
Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 10,73 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,953 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376

Gangen per inch	13
Draaddiepte	38,1 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Kerngat-Ø	10,73 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1/2-13 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap