

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.1/2-24
GTIN	4062406044862
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 37,3 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Snijmateriaal	HSS E

Draadspoed	1,058 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	37,3 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.1/2-24 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap