

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/4-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 3/4-20
GTIN	4062406041878
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 18 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	11 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm

Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	18 mm
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	20
Totale lengte L	125 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	3/4-20 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap