

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.1-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.1-64
GTIN	4062406040970
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 64
Schroefdraad-Ø: 1,85 mm
Totale lengte L: 45 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,399 mm
Kerngat-Ø	1,5 mm
Gangen per inch	64
Draaddiepte	5,55 mm
Totale lengte L	45 mm

Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schroefdraad-Ø	1,85 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	2
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1-64 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap