

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.15/16-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130040 1.15/16-16
GTIN	4062406045333
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 49,212 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 47,7 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	123 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	32 mm
Kerngat-Ø	47,7 mm
Totale lengte L	250 mm
Aantal snijkanten Z	4

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	49,212 mm
Draadspoed	1,588 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.15/16-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap