

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.5-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.5-40
GTIN	4062406041052
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 3,18 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,59 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	3,18 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Draadspeed	0,635 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Draaddiepte	9,54 mm

Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	40
Kerngat-Ø	2,59 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5-40 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap