

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.1/16-8
GTIN	4062406044459
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 26,99 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 24 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	16 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kerngat-Ø	24 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadspeed	3,175 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	8

Draaddiepte	67,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	26,99 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/16-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap