

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 15/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 15/16-12
GTIN	4062406044312
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 23,812 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 21,8 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	18 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	12
Draaddiepte	59,53 mm
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	21,8 mm
Schroefdraad-Ø	23,812 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	15/16-12 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap