

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/8-6

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.3/8-6
GTIN	4062406042561
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 6
 Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 30,6 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	28 mm
Gangen per inch	6
Draadspoed	4,233 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376

Kerngat-Ø	30,6 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Draaddiepte	69,85 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.3/8-6 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap