

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.9/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.9/16-18
GTIN	4062406042721
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	38,55 mm
Gangen per inch	18
Schacht-Ø D _s	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	39,688 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNEF-LH

Draadafmeting	1.9/16-18 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap