

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-10

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130036 2-10 |
| GTIN | 4062406043179 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 10
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 48,4 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Draaddiepte | 101,6 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Schacht-Ø D _s | 40 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gangen per inch | 10 |

| | |
|------------------------------|--|
| Schroefdraad-Ø | 50,8 mm |
| Kerngat-Ø | 48,4 mm |
| Schacht-vierkant □ | 32 mm |
| Draadspoed | 2,54 mm |
| Draadsoort | UNS-LH |
| Draadafmeting | 2-10 UNS LH |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |