

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.6-32
GTIN	4062406043315
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 3,505 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Schacht-vierkant □: 3 mm  
Kerngat-Ø: 2,77 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	32
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	3 mm
Schroefdraad-Ø	3,505 mm
Draaddiepte	8,8 mm
Draadspoed	0,794 mm

Kerngat-Ø	2,77 mm
Totale lengte L	56 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	6-32 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap