

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.10-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.10-48
GTIN	4062406041113
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 48
Schroefdraad-Ø: 4,83 mm
Totale lengte L: 70 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,35 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,529 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Schroefdraad-Ø	4,83 mm

Draaddiepte	14,49 mm
Kerngat-Ø	4,35 mm
Gangen per inch	48
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	10-48 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap