

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.10-40

Bestelgegevens

Bestelnummer	130040 NO.10-40
GTIN	4062406043360
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 40
 Schroefdraad-Ø: 4,826 mm
 Totale lengte L: 70 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 4,2 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	4,826 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	4,2 mm

Gangen per inch	40
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,635 mm
Totale lengte L	70 mm
Draaddiepte	12,1 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	10-40 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap