

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 13/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 13/16-16
GTIN	4062406044183
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 20,638 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 19,1 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	1,588 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	19,1 mm
Draaddiepte	51,6 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	140 mm
Gangen per inch	16
Schroefdraad-Ø	20,638 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	13/16-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap