

3M Scotch-Brite™

Compacte afbraamslijpsteen (SiC), DB-WL, Schijf-Ø×breedte×boring-Ø: 203X25X76mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	568731 203X25X76
GTIN	50048011187643
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een **reproduceerbare finish**, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. **Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.**

Toepassing:

Op **slijpmachines** of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1–2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.

Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. **Voor het verwijderen van grotere bramen** aan persstukken, voor het **afronden** van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.

Technische beschrijving

Uitvoering	9S fine
Fijnheidsgraad	fijn
Hardheidsgraad	extra hard
Schijf-Ø	203 mm

Boring-Ø	76 mm
Breedte	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Productnaamattribuut	DB-WL
Fabrikantnummer	DB-WL
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		