

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 7/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 7/16-16
GTIN	4062406043797
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 11,112 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schacht-vierkant □: 7 mm  
Kerngat-Ø: 9,576 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Draaddiepte	27,78 mm
Kerngat-Ø	9,576 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm

Draadspoed	1,588 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	16
Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	7/16-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap