

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 30,55 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,411 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4

Schacht-Ø D _s	25 mm
Kerngat-Ø	30,55 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.1/4-18 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap