

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/4-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/4-27
GTIN	4062406046330
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	14 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	0,94 mm
Gangen per inch	27
Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	11 mm
Draaddiepte	47,63 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	18,2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	3/4-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap