

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 2-20
GTIN	4062406047603
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	127 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	49,58 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	2-20 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap