

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.7/8-8
GTIN	4062406047559
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 47,625 mm

Totale lengte L: 250 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Schacht-vierkant □: 29 mm

Kerngat-Ø: 44,6 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	8
Draadspoed	3,175 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Draaddiepte	119 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	44,6 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/8-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap