

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Draaddiepte	23,83 mm
Draadspoed	1,588 mm
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	7,95 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	100 mm
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	3/8-16 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap