

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 10  
 Schroefdraad-Ø: 44,45 mm  
 Totale lengte L: 220 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 42 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	42 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	111,1 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Gangen per inch	10
Draadspoed	2,54 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Totale lengte L	220 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.3/4-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap