

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-7

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 1.1/8-7
GTIN	4062406046781
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 7
 Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 24,87 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	18 mm
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Draadspoed	3,629 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	7
Norm	DIN 376

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	22 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	71,44 mm
Kerngat-Ø	24,87 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.1/8-7 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap