

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/8-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/8-18
GTIN	4062406045951
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,411 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	8 mm
Kerngat-Ø	8,2 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Draaddiepte	23,83 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	3/8-18 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap