

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.1/8-8
GTIN	4062406046774
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 25,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Draaddiepte	71,44 mm
Gangen per inch	8
Draadspoed	3,175 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	18 mm

Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	25,5 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/8-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap