

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.3/8-18
GTIN	4062406046989
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 33,7 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Kerngat-Ø	33,7 mm
Totale lengte L	200 mm
Draaddiepte	87,31 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Norm	DIN 376
Gangen per inch	18
Draadspoed	1,411 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.3/8-18 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap