

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/4-10
GTIN	4062406046408
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Gangen per inch	10
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2,54 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	47,63 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	16,46 mm
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	3/4-10 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap