

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/16-18****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 130041 1.1/16-18 |
| GTIN          | 4062406046668    |
| Artikelklasse | 10N              |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 26,99 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Schacht-vierkant □: 16 mm  
Kerngat-Ø: 25,8 mm

**Technische beschrijving**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Kerngat-Ø          | 25,8 mm  |
| Gangen per inch    | 18       |
| Totale lengte L    | 160 mm   |
| Norm               | DIN 376  |
| Snijmateriaal      | HSS E    |
| Schacht-vierkant □ | 16 mm    |
| Draadspoed         | 1,411 mm |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Schroefdraad-Ø               | 26,99 mm                                   |
| Draaddiepte                  | 67,5 mm                                    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 20 mm                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 4                                          |
| Aantal spaangroeven          | 4                                          |
| Draadsoort                   | UNEF-LH                                    |
| Draadafmeting                | 1.1/16-18 UNEF LH                          |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B                                         |
| Tolerantieklasse             | 1B                                         |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B                                         |
| Aansnijdingsvorm             | C                                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee                                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap                                        |