

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 11/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 11/16-12
GTIN	4062406046323
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 15,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	43,7 mm
Gangen per inch	12
Kerngat-Ø	15,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Aantal snijkanten Z	4

Norm	DIN 376
Draadspoed	2,117 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	11/16-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap