

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/8-27
GTIN	4062406045920
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 27  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,7 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Draaddiepte	23,83 mm
Kerngat-Ø	8,7 mm
Draadspoed	0,94 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Gangen per inch	27
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/8-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap