

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.5/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.5/16-12
GTIN	4062406046958
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 33,338 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 31,3 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Totale lengte L	200 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Norm	DIN 376

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Draaddiepte	83,3 mm
Kerngat-Ø	31,3 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.5/16-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap