

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/2-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 1/2-12
GTIN	4062406046132
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 10,75 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	12
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	2,117 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Draaddiepte	31,75 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	10,75 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1/2-12 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap