

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/4-27****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130041 1/4-27 |
| GTIN          | 4062406045784 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 27  
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Schacht-vierkant □: 5,5 mm  
Kerngat-Ø: 5,45 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Norm                     | DIN 371 |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 7 mm    |
| Aantal spaangroeven      | 3       |
| Schroefdraad-Ø           | 6,35 mm |
| Gangen per inch          | 27      |
| Totale lengte L          | 80 mm   |
| Snijmateriaal            | HSS E   |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kerngat-Ø                    | 5,45 mm                                    |
| Schacht-vierkant □           | 5,5 mm                                     |
| Draaddiepte                  | 15,9 mm                                    |
| Aantal snijkanten Z          | 3                                          |
| Draadspoed                   | 0,94 mm                                    |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1/4-27 UNS LH                              |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B                                         |
| Tolerantieklasse             | 1B                                         |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B                                         |
| Aansnijdingsvorm             | C                                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee                                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap                                        |