

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/4-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 3/4-20
GTIN	4062406046354
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	47,63 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	18 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Draadspoed	1,27 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	125 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNEF-LH

Draadafmeting	3/4-20 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap