

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-14****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130041 1.7/8-14 |
| GTIN          | 4062406047528   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 47,625 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 46 mm

**Technische beschrijving**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Draaddiepte         | 119 mm    |
| Schroefdraad-Ø      | 47,625 mm |
| Schacht-vierkant □  | 29 mm     |
| Aantal spaangroeven | 4         |
| Aantal snijkanten Z | 4         |
| Draadspoed          | 1,814 mm  |
| Snijmateriaal       | HSS E     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L              | 250 mm                                     |
| Gangen per inch              | 14   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Kerngat-Ø                    | 46 mm                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 36 mm                                      |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1.7/8-14 UNS LH                            |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |