

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.13/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.13/16-12
GTIN	4062406047474
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 46,04 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 44 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draaddiepte	115,1 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	44 mm
Gangen per inch	12

Schroefdraad-Ø	46,04 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.13/16-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap