

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-14****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130041 2-14   |
| GTIN          | 4062406047634 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte              | 127 mm   |
| Draadspoed               | 1,814 mm |
| Schacht-vierkant □       | 32 mm    |
| Gangen per inch          | 14       |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 40 mm    |
| Norm                     | DIN 376  |
| Aantal spaangroeven      | 4        |
| Schroefdraad-Ø           | 50,8 mm  |
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Totale lengte L          | 250 mm   |
| Aantal snijkanten Z      | 4        |
| Kerngat-Ø                | 49,25 mm |
| Draadsoort               | UNS-LH   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting                | 2-14 UNS LH                                |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |