

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.12-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.12-36
GTIN	4062406045685
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,8 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	4,8 mm
Gangen per inch	36
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	5,486 mm
Totale lengte L	80 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371

Draaddiepte	13,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	6 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	0,706 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	12-36 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap