

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.5-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.5-40
GTIN	4062406045531
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 40
Schroefdraad- \varnothing : 3,175 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht- \varnothing D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant \square : 2,7 mm
Kerngat- \varnothing : 2,59 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Kerngat- \varnothing	2,59 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht- \varnothing D _s	3,5 mm
Gangen per inch	40
Schacht-vierkant \square	2,7 mm
Norm	DIN 371

Draaddiepte	7,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,635 mm
Schroefdraad-Ø	3,175 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5-40 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap