

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 7/8-10

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 7/8-10
GTIN	4062406046514
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 10
 Schroefdraad-Ø: 22,225 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 19,75 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	140 mm
Draadspoed	2,54 mm
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	55,56 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm

Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	10
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	19,75 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	7/8-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap