

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.6-32
GTIN	4062406045555
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 3,505 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 4 mm
Schacht-vierkant □: 3 mm
Kerngat-Ø: 2,77 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,794 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	3 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	8,8 mm
Norm	DIN 371

Schroefdraad-Ø	3,505 mm
Kerngat-Ø	2,77 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Gangen per inch	32
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	6-32 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap