

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 5/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 5/8-27
GTIN	4062406046217
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 27  
Schroefdraad-Ø: 15,875 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 15 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kerngat-Ø	15 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	15,875 mm
Norm	DIN 376

Draadspoed	0,94 mm
Draaddiepte	39,7 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Gangen per inch	27
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	5/8-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap