

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 7/16-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 11,112 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 9 mm
Schacht-vierkant □: 7 mm
Kerngat-Ø: 9,3 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	9,3 mm
Draaddiepte	27,78 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,814 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Aantal spaangroeven	3

Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Gangen per inch	14
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	7/16-14 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap