

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.3/16-8
GTIN	4062406049065
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 30,162 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schacht-vierkant □: 18 mm  
Kerngat-Ø: 27,2 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	8
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Kerngat-Ø	27,2 mm
Draaddiepte	75,4 mm

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/16-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap