

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.8-36****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130041 NO.8-36 |
| GTIN          | 4062406045562  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 36  
Schroefdraad-Ø: 4,166 mm  
Totale lengte L: 63 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Schacht-vierkant □: 3,4 mm  
Kerngat-Ø: 3,5 mm

**Technische beschrijving**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Totale lengte L     | 63 mm    |
| Aantal snijkanten Z | 3        |
| Kerngat-Ø           | 3,5 mm   |
| Snijmateriaal       | HSS E    |
| Schroefdraad-Ø      | 4,166 mm |
| Gangen per inch     | 36       |
| Aantal spaangroeven | 3        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schacht-vierkant □           | 3,4 mm                                     |
| Draadspoed                   | 0,706 mm                                   |
| Norm                         | DIN 371                                    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 4,5 mm                                     |
| Draaddiepte                  | 10,4 mm                                    |
| Draadsoort                   | UNF-LH                                     |
| Draadafmeting                | 8-36 UNF LH                                |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |